

**Garant****Noże ze stałym kątem pochylenia 1,5°, lewe,, Chwył / wielkość płytki L: 8/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271996 8/11
GTIN	4045197954749
Klasa artykułu	21W

**Opis**

Noże ze stałym kątem pochylenia 1,5° 8/11 mm Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 17,5 mm

długość całkowita L: 136,4 mm

śruba mocująca do płytki do gwintów: 279810 4

**Opis techniczny**

długość całkowita L	136,4 mm
długość główki L <sub>1</sub>	17,5 mm
Wielkość chwytu	8 mm
pasuje do płytek o wielkości	11 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 4
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	8 mm
rodzaj zastosowania	lewe,
norma	DIN 4984
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

659906 500

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8