



Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 2500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860050 2500
GTIN	4045197559746
Klasa artykułu	81D

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

ruchome ramię z **zabezpieczeniem antypoślizgowym** zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

Norma:

DIN 5117

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

wysięg: 120 mm

Opis techniczny

wysięg	120 mm
Rozstaw	2500 mm
przekrój prowadnicy	35×11 mm

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 12-elem. typ 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------