

**Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860050 250
GTIN	4045197559647
Klasa artykułu	81D

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

ruchome ramię **z zabezpieczeniem antypoślizgowym** zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

**Norma:****DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 29×9 mm

wysięg: 120 mm

**Opis techniczny**

Rozstaw	250 mm
wysięg	120 mm
przekrój prowadnicy	29×9 mm

---

## Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 12-elem. typ 250	860051 250
--	------------