



Klucze trzpieniowe, 6-kątne z kulką przytrzymującą, chromowane, 6 - kątne: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	626087 4
GTIN	4045197954831
Klasa artykułu	61C

Opis

Wykonanie:

Końcówka ze sprężynującą kulką ze stali o wysokiej jakości przytrzymuje śruby w każdym położeniu. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.
materiał: Stal chrom-wanad
długość ramion: 140×25 mm

Opis techniczny

sześciokąt	4 mm
długość ramion	140×25 mm
materiał	Stal chrom-wanad
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania	Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3