



## Klucze trzpieniowe, 6-kątne z kulką przytrzymującą, chromowane, 6 - kątne: 10 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626087 10     |
| GTIN             | 4045197954879 |
| Klasa artykułu   | 61C           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Końcówka ze sprężynującą kulką** ze stali o wysokiej jakości przytrzymuje śruby w każdym położeniu. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

#### Materiał:

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.  
materiał: Stal chrom-wanad  
długość ramion: 219×40 mm

### Opis techniczny

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| sześciokąt                            | 10 mm                                 |
| długość ramion                        | 219×40 mm                             |
| materiał                              | Stal chrom-wanad                      |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny                       |
| funkcja przytrzymywania               | Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3 |