

**Garant****Wkrętaki kątowe 6-kątne, z kulką przytrzymującą chromowane, 6 - kątne: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627128 5
GTIN	4045197954947
Klasa artykułu	61C

**Opis****Wykonanie:**

**Końcówka ze sprężynującą kulką** ze stali o wysokiej jakości podtrzymuje śruby w każdym położeniu, nawet skośnym. Dzięki temu klucze te nadają się wszędzie tam, gdzie śruba ma być wkręcona w otwory poziome, skośne, pionowe górne i dolne, położone w trudno dostępnych miejscach lub w głębokich otworach nieprzelotowych.

**Materiał:**

Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

**Opis techniczny**

długość ramion	160×28 mm
materiał	stal chromowo-wanadowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania	Sprężysta kulka mocująca od. wielk. 3
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
wersja długa	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki