



Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 600 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860000 600
GTIN	4008158011479
Klasa artykułu	83J

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.
ruchome ramię z zabezpieczeniem anty poślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zlizowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Norma:

DIN 5117

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

wysięg: 120 mm

Opis techniczny

wysięg	120 mm
Rozstaw	600 mm
przekrój prowadnicy	35×11 mm

AkcesoriaZestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
37 mm

860115 37

Nasadki typu Vario, para

862950

Podstawa kompletna do zwornic śrubowych typ 500

860060 500