

Regał magazynowy na profile, dostawny, wysokość: 3000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991489 3000
GTIN	4058255038190
Klasa artykułu	960

Opis**Wykonanie:**

Do przejrzystego magazynowania na stojąco lekkich i ciężkich materiałów długich, np. łąt dachowych, rur elastycznych, listew, belek itp. Nadają się również doskonale do zastosowania w strefie samoobsługowej. Ewentualne zastosowanie ramion rozdzielczych umożliwia zmianę szerokości półek. Pochylenie 10°.

w dostawie::

1 rama, 5 rygli, 2 podkładki, ze stopami, 4 kotwy posadzkowe (bez ramion rozdzielczych).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017 niebieski morski, rygle RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **Na nierównym podłożu zalecamy dodatkowo podkładki nr 991481.**
- **Magazynowane towary mogą znajdować się maks. o 500 mm wyżej niż regał!**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Ramiona rozdzielcze nr 991490 wielk. 500 lub nr 991490 wielk. 750 należy zamawiać oddzielnie.**

Opis techniczny

szerokość półki	2700 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2786 mm
profil ramy	S610-M18-U
obciążenie pionowe (pole pojedyncze)	1135 kg
bocznie przylegające obciążenia na ramię odłącznika	25 kg
wysokość	3000 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Rodzaj produktu	Regał magazynowy na kształtowniki

Akcesoria

Kotew posadzkowa do ram regałów do palet	991470
--	--------