

**Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860100 500
GTIN	4008158012025
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. **Bez osłony.**

Norma:

DIN 5117

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	35×11 mm
wysięg	120 mm
Rozstaw	500 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

