



**Oprawki narzędziowe, kształt B6, promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 40mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319080 40
GTIN	4045197955036
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

$h_2$	34 mm
$h_5$	48 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
$b_1$	118 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	22 mm

$h_6$	32,5 mm
$b_2$	75,5 mm
$l_2$	44 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	40 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

## Aksesoria

Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10	319003 10
---	-----------