



Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860000 1000
GTIN	4008158011134
Klasa artykułu	83J

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.
ruchome ramię z zabezpieczeniem anty poślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskową, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Norma:

DIN 5117

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

wysięg: 120 mm

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	35×11 mm
wysięg	120 mm
Rozstaw	1000 mm

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
37 mm

860115 37

Podstawa kompletna do zwornic śrubowych typ 500

860060 500

Nasadki typu Vario, para

862950