

Garant**Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego, rozstaw: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860050 500
GTIN	4045197559678
Klasa artykułu	81D

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. ruchome ramię **z zabezpieczeniem antypoślizgowym** zapobiegającym niezamierzonemu zlurowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskową, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Ruchoma płytką dociskową ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega oblurowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** z przyczepną powierzchnią Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni. **Bez osłony.**

Norma:**DIN 5117****Część zamienna:**

Nasadka ochronna nr 860051.

Opis techniczny

Rozstaw	500 mm
przekrój przewodnicy	35×11 mm
wysięg	120 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych12-elem. Typ 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------