



## Zwornice jednoręczne, przełączalne, rozstaw: 650mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860280 650
GTIN	4008158028552
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Prowadnica z ciągniętej stali, czerniona. Pałąk przesuwny, pałąk stały, korpus i dźwignia pompy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (odpornego na złamanie). Duże, płaskie powierzchnie mocujące umożliwiają mocowanie ze wszystkich stron szyny. Praktyczne **pokrętło** do szybkiego **przestawiania** z mocowania na rozwieranie. Z dźwignią zwalniającą do szybkiego przesuwu.

#### Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jedną ręką przy mniejszych naciskach mocujących (do 1200 N). **Szybkie przełączanie z mocowania na rozwieranie.**

### Opis techniczny

zakres rozwierania	75 - 685 mm
Rozstaw	650 mm
przekrój prowadnicy	20×5 mm
wysięg	85 mm

maksymalna siła zaciskająca	1200 Nm
Rodzaj produktu	Zwornica