

**Zwornica śrubowa, rozstawu: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860271 300
GTIN	4008158040813
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wrzeciono z gwintem trapezowym o małych oporach ruchu, z uchylną płytką naciskową. Dźwignia zwalniająca do szybkiego przesuwania.

Zastosowanie:

Bardzo szeroki zakres zastosowania i możliwość użycia nawet w ciasnych miejscach, nacisk do 2000 N.

przekrój prowadnicy: 25×12 mm

wysięg: 60 mm

Opis techniczny

wysięg	60 mm
przekrój prowadnicy	25×12 mm

