



Zwornice jednoręczne, przełączalne, rozstaw: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860280 160
GTIN	4008158028521
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ciągniętej stali, czerniona. Pałąk przesuwny, pałąk stały, korpus i dźwignia pompy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (odpornego na złamanie). Duże, płaskie powierzchnie mocujące umożliwiają mocowanie ze wszystkich stron szyny. Praktyczne **pokrętło** do szybkiego **przestawiania** z mocowania na rozwieranie. Z dźwignią zwalniającą do szybkiego przesuwu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jedną ręką przy mniejszych naciskach mocujących (do 1200 N). **Szybkie przełączanie z mocowania na rozwieranie.**

Opis techniczny

wysięg	85 mm
zakres rozwierania	75 - 235 mm
Rozstaw	160 mm
przekrój prowadnicy	20x5 mm

maksymalna siła zaciskająca	1200 Nm
Rodzaj produktu	Zwornica