

**HOLEX®****Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, Ø: 46 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 118505 46     |
| GTIN             | 4045197956842 |
| Klasa artykułu   | 12C           |

**Opis****Wykonanie:**

**Korona i chwyt z 1 kawałka** (hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy. **Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanych dodatnim kącie natarcia** i **dużym kącie przyłożenia** pozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania. Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi. szerokość skrawania 1,9 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja Ø: + 0,15 / - 0,05 mm.

**Wymiar L: 11,8 mm.**

**Zastosowanie:**

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).

tylko do elementów płaskich o grubości maks. 5 mm.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

norma: Norma zakładowa

chwyt: Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

Ø chwytu: 10 mm

**Opis techniczny**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Ø nomin.                           | 46 mm   |
| Ø chwytu                           | 10 mm   |
| długość całkowita L <sub>ges</sub> | 11,8 mm |
| wersja                             | płaskie |
| Materiał ostrza                    | HM      |

&amp;nbsp;

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| norma                    | Norma zakładowa                    |
| chwyt                    | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
| tolerancja $\varnothing$ | -0,05 / 0,15 mm                    |
| pierścień barwny         | bez                                |