



Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy, Typ: L2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468481 L2
GTIN	7640110697528
Klasa artykułu	47C

Opis

Wykonanie:

Solidna i ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed kurzem i bryzgami wody. Funkcja pulsacyjna z trybem energooszczędnym. **Bardzo długi czas pracy** do 44 h dzięki akumulatorce litowo-jonowemu. Adapter magnetyczny można zamocować na każdej ścianie z elementami stalowymi. **Magnes pozwala na swobodne obracanie i łatwe zdejmowanie.** Blokada ukośnych projekcji i zabezpieczenie transportowe.

w dostawie::

W komplecie adapter, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasobnik na baterie, tablica celownicza i walizka.

stopień ochrony IP: IP 54

granica błędu: 0,2 mm/m

klasa lasera: 2

Kolor lasera: czerwone

zasięg: 25 m

zasięg z odbiornikiem: 80 m

zakres niwelowania: ± 4 stopni

Opis techniczny

zakres niwelowania	±4 stopni
zasięg z odbiornikiem	80 m
zasięg	25 m
masa	530 g
klasa lasera	2
głębokość	100 mm
granica błędu	0,2 mm/m
szerokość	60 mm
stopień ochrony IP	IP 54
gwint do statywu	1/4 cal
wysokość	110 mm
Kolor lasera	czerwone

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------