



Zwornice jednoręczne, przełączalne, rozstaw: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860280 300
GTIN	4008158028538
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Prowadnica z ciągniętej stali, czerniona. Pałąk przesuwny, pałąk stały, korpus i dźwignia pompy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (odpornego na złamanie). Duże, płaskie powierzchnie mocujące umożliwiają mocowanie ze wszystkich stron szyny. Praktyczne **pokrętko** do szybkiego **przestawiania** z mocowania na rozwieranie. Z dźwignią zwalniającą do szybkiego przesuwu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jedną ręką przy mniejszych naciskach mocujących (do 1200 N). **Szybkie przełączanie z mocowania na rozwieranie.**

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	20×5 mm
Rozstaw	300 mm
wysięg	85 mm
zakres rozwierania	75 - 380 mm

maksymalna siła zaciskająca	1200 Nm
Rodzaj produktu	Zwornica