



## Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 2500 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860000 2500
GTIN	4008158011318
Klasa artykułu	83J

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.  
ruchome ramię <B>z zabezpieczeniem anty poślizgowym</B> zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskową, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

#### Norma:

#### DIN 5117

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

wysięg: 120 mm

### Opis techniczny

Rozstaw	2500 mm
przekrój prowadnicy	35×11 mm
wysięg	120 mm

---

## Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej 37 mm	860115 37
Nasadki typu Vario, para	862950
Podstawa kompletna do zwornic śrubowych typ 500	860060 500