



Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860050 160
GTIN	4045197559623
Klasa artykułu	81D

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

ruchome ramię **z zabezpieczeniem antypoślizgowym** zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

Norma:

DIN 5117

przekrój prowadnicy: 25×6 mm

wysięg: 80 mm

Opis techniczny

Rozstaw	160 mm
przekrój prowadnicy	25×6 mm
wysięg	80 mm

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 12-elem. typ 160	860051 160
--	------------