

**Zwornica śrubowa o dużym wycięgu, wycięg / rozstaw: 250/400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860300 250/400
GTIN	4008158012445
Klasa artykułu	83J

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości długie ramiona z żeliwa ciągliwego, o dużej głębokości mocowania, stabilna rowkowana prowadnica ze stali profilowej. Wrzeciono stalowe o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Szybki przesuw, mocny zacisk, przetyczka do mocnego zaciskania przy użyciu niewielkiej siły.

przekrój prowadnicy: 40×11 mm

masa: 4,4 kg

**Opis techniczny**

masa	4,4 kg
przekrój prowadnicy	40×11 mm
wycięg	250 mm
Rozstaw	400 mm

