



## Zwornica śrubowa z kontrolą momentu obrotowego, rozstaw: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860050 200
GTIN	4045197559630
Klasa artykułu	81D

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

ruchome ramię **z zabezpieczeniem antypoślizgowym** zapobiegającym niezamierzonemu zlurowaniu zwornicy. Ruchoma płytką dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.

Ruchoma płytką dociskowa ze zintegrowanym **zabezpieczeniem wrzeciona zapobiega obluzowaniu** wrzeciona w przypadku wibracji. Maksymalne przenoszenie siły dzięki **uchwytowi** o przyczepnej powierzchni Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem polipropylenowym. Przyczepność zapewniona również w przypadku mokrych i zaolejonych dłoni.

#### Norma:

#### DIN 5117

przekrój prowadnicy: 27×7 mm

wysięg: 100 mm

### Opis techniczny

przekrój przewodnicy	27×7 mm
wysięg	100 mm
Rozstaw	200 mm

---

## Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 12-elem. typ 200	860051 200
--	------------