

## Garant

### Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM z pogłębiaczem 2xD, TiAlN, MF: 10X1,25



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	139682 10X1,25
GTIN	4045197957948
Klasa artykułu	11D

#### Opis

##### Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.

**Nowa, uniwersalna geometria i wysokiej jakości powłoka** pozwalają na obróbkę różnorodnych materiałów.

- **znacznie zmniejszone wibracje przez zmienną podziałkę ostrzy;**
- **zwiększona liczba ostrzy;**
- **nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie;**
- **skorygowany profil zapobiega zniekształceniom zarysu gwintu.**

##### Zalety:

Pogłębiacz od strony chwytu dla wykonywania pogłębień 90° i frezowania gwintów w jednej operacji.

##### wskazówka:

Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Wersję **HB**: zamawia się, podając **nr 139682 + 129100 HB**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139682 + 129100 HE**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139683 + 129100 HB**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139683 + 129100 HE**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba zębów Z: 6

skok gwintu: 1,25 mm

Ø nom. D<sub>c</sub>: 8,3 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 45 mm

długość całkowita L: 82 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

maksymalna Ø pogłębienia D<sub>1</sub>: 10,5 mm

## Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak
Zarys pełny	tak
liczba rowków wiórowych	6
skok gwintu	1,25 mm
długość całkowita L	82 mm
Ø chwytu $D_s$	12 mm
Długość chwytu $L_s$	45 mm
maksymalna Ø pogłębienia $D_1$	10,5 mm
głębokość gwintu	20 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia $l_1$	21,73 mm
Liczba zębów Z	6
posuw $f_z$ w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,075 mm
wielkość gwintu	M10×1,25
Ø nom. $D_c$	8,3 mm
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
Norma na gwinty	DIN 13
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Podziałka ostrzy	nierówne
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
pierścień barwny	zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.

Seria	GARANT Master TM
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

**Usługi**

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HE	129100 HE
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB