

**Zwornica śrubowa o dużym wycięgu, wycięg / rozstaw: 200/400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860300 200/400
GTIN	4008158012414
Klasa artykułu	83J

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości długie ramiona z żeliwa ciągliwego, o dużej głębokości mocowania, stabilna rowkowana prowadnica ze stali profilowej. Wrzeciono stalowe o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Szybki przesuw, mocny zacisk, przetyczka do mocnego zaciskania przy użyciu niewielkiej siły.

przekrój prowadnicy: 35×11 mm

masa: 3,2 kg

Opis techniczny

masa	3,2 kg
wycięg	200 mm
Rozstaw	400 mm
przekrój prowadnicy	35×11 mm

