



Bezpieczny zwijacz węża 1/4 cala, 16 barów, w obudowie z tworzywa sztucznego Ø 8×12 mm, Typ: 10S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080072 10S
GTIN	7391390327154
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bezpieczny zwijacz węża z przewodnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania. Zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego** o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapyłonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z **zakresem obrotu 180°**. Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi.

wskazówka:

Sprzęgło zob. nr 080286.
przeznaczone do: Powietrze
szerokość: 406 mm
głębokość: 190 mm
wysokość: 313 mm
maks. ciśnienie robocze: 16 bar
długość węża: 10 m

Opis techniczny

głębokość	190 mm
maks. ciśnienie robocze	16 bar

wysokość	313 mm
długość węża	10 m
szerokość	406 mm
przeznaczone do	Powietrze