

**Zwornica śrubowa o dużym wycięgu, wycięg / rozstaw: 300/400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860300 300/400
GTIN	4008158012483
Klasa artykułu	83J

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości długie ramiona z żeliwa ciągliwego, o dużej głębokości mocowania, stabilna rowkowana prowadnica ze stali profilowej. Wrzeczono stalowe o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Szybki przesuw, mocny zacisk, przetyczka do mocnego zaciskania przy użyciu niewielkiej siły.

przekrój prowadnicy: 45×12 mm

masa: 5,5 kg

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	45×12 mm
masa	5,5 kg
wycięg	300 mm
Rozstaw	400 mm

