

**Zwornica śrubowa o dużym wycięgu, wycięg / rozstaw: 500/300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860300 500/300
GTIN	4008158012384
Klasa artykułu	83J

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości długie ramiona z żeliwa ciągliwego, o dużej głębokości mocowania, stabilna rowkowana prowadnica ze stali profilowej. Wrzeczono stalowe o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Szybki przesuw, mocny zacisk, przetyczka do mocnego zaciskania przy użyciu niewielkiej siły.

przekrój prowadnicy: 45×12 mm

masa: 8 kg

Opis techniczny

Rozstaw	300 mm
przekrój prowadnicy	45×12 mm
masa	8 kg
wycięg	500 mm

