

HOLEX**Bezodrzutowe młotki z miękkim bijakiem, pokryte tworzywem sztucznym, Ø obucha: 30 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	755260 30
GTIN	4045197959706
Klasa artykułu	72D

Opis

Wykonanie:

Korpus młotka stalowy, odrzut tłumiony dzięki stalowym kulkom. Młotek całkowicie pokryty tworzywem sztucznym. Odporność na temperaturę w zakresie od – 20 bis 90°C.

długość główki L₁: 80 mm

długość całkowita: 280 mm

masa: 0,4 kg

Opis techniczny

Materiał trzonka	Stal.
długość główki L ₁	80 mm
masa	0,4 kg
Ø obucha	30 mm
długość całkowita	280 mm
materiał obudowy	Stal.
materiał wkładki	powlekane tworzywem sztucznym

