

HOLEX®**Uniw. szczypce zaciskowe, 1 szczęka pryzmowa, Długość całkowita: 300 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	708205 300
GTIN	4045197960047
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

górną szczęką płaską, dolną pryzmową

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętki. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

sprężynki zamienne nr 708300, wielk. 175, 250 i 300.

długość szczęk: 45 mm

Rozstaw: 55 mm

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
długość szczęk	45 mm
Rozstaw	55 mm

Akcesoria

Sprężyna typ 300	708300 300
------------------	------------

