



Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego, rozwartość klucza: 17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651260 17
GTIN	4000896045822
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Mocny kształt, przewidziany do zastosowania w wkrętarkach udarowych elektrycznych albo pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania.

Zalety:

- z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego (na zewnątrz) do ochrony obręczy przy montażu śrub do kół,
- możliwość pozycjonowania przy pracującej wkrętance, ponieważ tuleja ochronna obraca się swobodnie,
- z wkładką z tworzywa sztucznego do ochrony powierzchni śrub kół,
- 6-kątny profil Transactions przyczynia się do zwiększenia trwałości.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 30 mm

długość: 85 mm

Opis techniczny

długość	85 mm
Ø po stronie napędu	30 mm
rozwartość klucza	17 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
z tulejką z tworzywa sztucznego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw IMPACT 6-kątny, 1/2 cala z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego Liczba części 3	651265 3
---	----------