



## Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 800mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860500 800
GTIN	4008158034232
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

### Opis techniczny

przekrój prowadnicy	28×11 mm
Rozstaw	800 mm
wysięg	120 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

### Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej  
37 mm

---

860115 37