



Zwornica dźwigniowa z magnezu KliKlamp, rozstaw: 250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860750 250
GTIN	4008158027258
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Oba ramiona ścisku wykonane z **magnezu** (odlew ciśnieniowy), **bardzo mocne i lekkie**. Prowadnica z ocynkowanej galwanicznie stali ciągnionej. Dźwignia, ruchoma płytk dociskowa i przycisk spustowy z **niełamliwego tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym**. Ramię stałe, ze zdejmowaną nakładką z tworzywa sztucznego, pod którą znajduje się pryzma krzyżowa do mocowania elementów kulistych i walcowatych. Dźwignia zaciskowa z segmentem zatrząskowym. Szybkie zwalnianie przyciskiem spustowym.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.

Opis techniczny

masa	0,355 kg
Rozstaw	250 mm
wysięg	80 mm
przekrój prowadnicy	20x5 mm

Rodzaj produktu

Zwornica