

**3M****Taśmy ścierne Cubitron™ II 784F, 50×3500 mm, Ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558514 80
GTIN	2050001949059
Klasa artykułu	53S

**Opis****Wykonanie:**

**Taśma ścierna Cubitron™ II 784F** z precyzyjnie formowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na stabilnym podłożu poliestrowym YF (P36-P80) lub półelastycznym podłożu poliestrowym (P120-P180). Do **wydajnego zastosowaniu przy wymagającym szlifowaniu** na szlifierkach stacjonarnych. Chłodne szlifowanie dzięki środkowi wspomagającemu szlifowanie.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

Materiały ścierne	ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

szerokość taśmy ściernej	50 mm
długość taśmy ściernej	3500 mm
Atrybut nazwy produktu	50×3500 mm