

3M**Taśmy ścierne Cubitron™ II 784F, 150×2000 mm, Ziarnistość: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558513 180
GTIN	2050001948977
Klasa artykułu	53S

Opis**Wykonanie:**

Taśma ścierna Cubitron™ II 784F z precyzyjnie formowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na stabilnym podłożu poliestrowym YF (P36-P80) lub półelastycznym podłożu poliestrowym (P120-P180). Do **wydajnego zastosowaniu przy wymagającym szlifowaniu** na szlifierkach stacjonarnych. Chłodne szlifowanie dzięki środkowi wspomagającemu szlifowanie.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

Materiały ścierne	ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

szerokość taśmy ściernej	150 mm
długość taśmy ściernej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	150×2000 mm