



Masywne, stalowe zwornice śrubowe o kształcie ceowym, ze specjalną nakładką , rozstaw: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	861000 300
GTIN	4008158027043
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały ze stali profilowej, ulepszonej cieplnie i galwanicznie ocynkowanej. Pałąk przesuwany kuty matrycowo, ulepszonej cieplnie i cynkowany galwanicznie. Wrzeczono stalowe o małych oporach ruchu i odporne na zużycie, z gwintem trapezowym i ruchomą nasadką dociskową (do 35°), wrzeczono ulepszone cieplnie i czernione, z przesuwaną przetyczką.

Zastosowanie:

Do mocowania teowników, dwuteowników i ceowników oraz obejmowania profili i poprzeczek.
Maks. siła mocowania do ok. 12000 N..

Opis techniczny

Rozstaw	300 mm
przekrój prowadnicy	30×15 mm
wysięg	140 mm
zagłębienie kabłąka ceowego	100 mm

masa	3,7 kg
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Nakładka dociskowa z częściami do mocowania	861130
---	--------