

**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860500 100
GTIN	4008158033778
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

**Opis techniczny**

przekrój prowadnicy	15×6 mm
Rozstaw	100 mm
wysięg	60 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

**Akcesoria**

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej  
23 mm

---

860115 23