

Garant**Nóż do dłutowania dla czworokątnych płytek skrawających Ø D1 25 mm, od czworokąta: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290332 27
GTIN	4045197965400
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 90 mm

odpowiednie do kluczy czworokątnych: 27 - 37 mm

Długość użyteczna L₁: 100 mmØ uchwyty płytki D₂: 25 mmPrzesunięcie osi L₃: 14,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 27,5 mm

śruba: 290399 3

Opis techniczny

śruba	290399 3
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	27,5 mm
Długość użyteczna L ₁	100 mm
Przesunięcie osi L ₃	14,5 mm
odpowiednie do kluczy czworokątnych	27 - 37 mm

Ø chwytu	25 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego