

Garant**Nóż do dłutowania dla czworokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od czworokąta: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290334 27
GTIN	4045197965462
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 100 mm

odpowiednie do kluczy czworokątnych: 27 - 37 mm

Długość użyteczna L_1 : 100 mmØ uchwyty płytki D_2 : 25 mmPrzesunięcie osi L_3 : 14,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min} : 27,5 mm

śruba: 290399 3

Opis techniczny

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{min}	27,5 mm
Długość użyteczna L_1	100 mm
śruba	290399 3
Przesunięcie osi L_3	14,5 mm
odpowiednie do kluczy czworokątnych	27 - 37 mm

Ø chwytu	32 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego