

**Garant****Płytki do dłutowania (profilowego) 6-kątna, od sześciokąta: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290346 17
GTIN	4045197965738
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 290340 – 290344.

**wskazówka:**

- **Profilowe płytki skrawające można stosować w obszarze czworokąta albo sześciokąta (patrz tabela produktów).**
- **Zalecane wartości orientacyjne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 773.**

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **profilowe wkładki skrawające można stosować w obszarze czworokąta albo sześciokąta (patrz tabela produktów)**
- **$\varnothing$  otworu czworokąta = żądana rozwartość klucza  $\times$  współczynnik 1,05.  $\varnothing$  otworu sześciokąta = żądana rozwartość klucza  $\times$  współczynnik 1,02**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 724 w 1. tomie katalogu.**

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 17 - 28 mm

**Opis techniczny**

odpowiednie do kluczy sześciokątnych	17 - 28 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
maksymalna rozwartość klucza	28 mm
minimalna rozwartość klucza	17 mm
profil	6-kątne
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego