

Garant

Nóż do dłutowania dla sześciokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od sześciokąta: 45 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290344 45
GTIN	4045197965707
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 100 mm

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 45 - 70 mm

Długość użyteczna L₁: 140 mmØ uchwyty płytki D₂: 40 mmPrzesunięcie osi L₃: 23 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 45 mm

śruba: 290399 4

Opis techniczny

śruba	290399 4
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	45 mm
Przesunięcie osi L ₃	23 mm
Długość użyteczna L ₁	140 mm
odpowiednie do kluczy sześciokątnych	45 - 70 mm

Ø chwytu	32 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	40 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego