

Garant**Płytki do dłutowania (profilowego) 6-kątna, od sześciokąta: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290346 11
GTIN	4045197965721
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 290340 – 290344.

wskazówka:

- **Profilowe płytki skrawające można stosować w obszarze czworokąta albo sześciokąta (patrz tabela produktów).**
- **Zalecane wartości orientacyjne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 773.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **profilowe wkładki skrawające można stosować w obszarze czworokąta albo sześciokąta (patrz tabela produktów)**
- **\varnothing otworu czworokąta = żądana rozwartość klucza \times współczynnik 1,05. \varnothing otworu sześciokąta = żądana rozwartość klucza \times współczynnik 1,02**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 724 w 1. tomie katalogu.**

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 11 - 17 mm

Opis techniczny

odpowiednie do kluczy sześciokątnych	11 - 17 mm
Materiał ostrza 	HSS
minimalna rozwartość klucza	11 mm
maksymalna rozwartość klucza	17 mm
profil	6-kątne
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego