

**Garant****Nóż do dłutowania dla sześciokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od sześciokąta: 37 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290344 37
GTIN	4045197965691
Klasa artykułu	21U

## Opis

### wskazówka:

&lt;div&gt;

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

&lt;/div&gt;

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 100 mm

odpowiednie do kluczy sześciokątnych: 37 - 45 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 126 mmØ uchwyty płytki D<sub>2</sub>: 35 mmPrzesunięcie osi L<sub>3</sub>: 19,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min</sub>: 37,2 mm

śruba: 290399 3

## Opis techniczny

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	126 mm
śruba	290399 3
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	19,5 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min</sub>	37,2 mm
odpowiednie do kluczy sześciokątnych	37 - 45 mm

Ø chwytu	32 mm
Ø uchwytu płytki D <sub>2</sub>	35 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L <sub>1</sub>	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego