



Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 1250mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860500 1250
GTIN	4008158034294
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

Opis techniczny

wysięg	120 mm
Rozstaw	1250 mm
przekrój prowadnicy	28×11 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
37 mm

860115 37