

**Zwornica śrubowa z litej stali, rozstaw: 120mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860500 120
GTIN	4008158033792
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszony cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa, czerniona. Ruchoma płytko dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od rozm. 160. Siła mocowania do 6000 N.

Opis techniczny

Rozstaw	120 mm
wysięg	60 mm
przekrój prowadnicy	15×6 mm
Rodzaj produktu	Zwornica

Akcesoria

Zestaw nakładek dociskowych 8-elem. Ø płytki naciskowej
23 mm

860115 23