

**Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860600 120
GTIN	4008158034324
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Szyna i pałąk stały z ciągniętej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany ciepnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytk dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.

**Zastosowanie:**

<B>Do szybkiego</B> i łatwego <B>zwierania dużym naciskiem</B>.

przekrój przewodnicy: 15×6 mm

wysięg: 60 mm

masa: 0,5 kg

**Opis techniczny**

masa	0,5 kg
przekrój przewodnicy	15×6 mm
wysięg	60 mm
Rozstaw	120 mm

