

3M Roloc™**Ściernice 787C, Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554014 80
GTIN	30076308896998
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzającemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem **Cubitron™ II**.

Mocne **podłoże fibrowe**, szczególnie przydatne do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczne

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹