


HOLEX®**Ściernice (ZA), Ø 50,8 mm, Ziarnistość: 60**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554018 60
GTIN	4045197966131
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Korund cyrkonowy (ZA) **znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwości** zapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	60
Ø tarczy	50,8 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹