

HOLEX®**Ściernice (ZA), Ø 76,2 mm, Ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554019 80
GTIN	4045197966193
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Korund cyrkonowy (ZA) **znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwości** zapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø tarczy	76,2 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹