



Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne - zestaw, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839655 3
GTIN	7290003240937
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

Oprawka z mechanizmem naciskowym na końcu uchwyty pozwala na pionowe ustawienie płytki skrawającej przed wprowadzeniem jej do otworu. Skuteczne okrawanie w obie strony odbywa się przez obracanie płytki o podwójnych ostrzach o 180°. Płytki jest wymienna. W uchwycie znajduje się wkrętak 6-kątny do wymiany płytki.

Zastosowanie:

Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

w dostawie::

Po 1 okrawaczu wewnętrznym i zewnętrznym nr 839650: wielk. 1; 2; 3

Opis techniczny

do otworów o \varnothing	10 – 22 mm
do otworów o \varnothing	3 – 5,5 mm
do otworów o \varnothing	5 – 10 mm
do otworów o maksymalnej głębokości t	15 mm
do otworów o maksymalnej głębokości t	17 mm

do otworów o maksymalnej głębokości t	52 mm
liczba okrawaczy	3
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

Aksesoria

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne Typ 1	839650 1
Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne Typ 3	839650 3
Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne Typ 2	839650 2