

**Krętliki DSR, Ø gwintu: M27X3****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 086452 M27X3  |
| GTIN             | 2050001949097 |
| Klasa artykułu   | 08Y           |

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowy, wytrzymały krętlik do wkręcania. Obracany o 360° i przechyłany od 180°.

**wskazówka:**

**SF 5:1 = współczynnik bezpieczeństwa 5.**

**SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.**

**Opis techniczny**

|  |        |
|--|--------|
| Ø łba C                                    | 60 mm  |
| długość gwintu L                           | 40 mm  |
| wielkość ucha E                            | 55 mm  |
| szerokość krętlika G                       | 115 mm |
| odległość od przegrody środkowej do ucha D | 83 mm  |
| wysokość przegrody środkowej B             | 55 mm  |
| grubość ucha F                             | 25 mm  |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| wysokość łba śruby A        | 62 mm                    |
| Rozmiar klucza imbusowego S | 14 mm                    |
| Ø gwintu                    | M27 × 3                  |
| Nośność WLL SF 5:1          | 5,7 t                    |
| Nośność WLL SF 4:1          | 6 t                      |
| Rodzaj produktu             | Oczko zaczepowe obrotowe |